

Garant**Mini csapos süllyesztő 180°, átmenőfurathoz 180°, bevonat nélkül, Süllyesztő
Ø D1 x csap Ø D2: 4,6X2,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	155700 4,6X2,4
GTIN	4045197462886
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
DIN 373 / ISO 4206.

Felhasználás:

Finom kivitelű **átmenőfurathoz** (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

4,6x2,4 méret – DIN szabványban nincs meghatározva.

Műszaki leírás

Előfúrási Ø	2,4 mm
Csavarméret	M2,2
Süllyesztő Ø	4,6 mm
Vágóélek száma Z	3
Csap Ø	2,4 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Szár Ø D _s	4,6 mm
Teljes hossz L	56 mm
Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel	2,5 mm

Csúcsszög	180 fok
Élhossz l_c	10 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge	180 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		