

Garant**Mini süllyesztő átmenő furathoz 90°, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 8X4,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	155600 8X4,3
GTIN	4045197462800
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Felhasználás:

Finom kivitelű **átmenőfurathoz** (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) szerinti csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

4,6×2,4 méret – DIN szabványban nincs meghatározva.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Csap Ø	4,3 mm
Süllyesztő Ø	8 mm
Csavarméret	M4
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Előfúrási Ø	4,3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	71 mm
Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel	5 mm
Csúcsszög	90 fok

Élhossz l_c	14 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 1866 A
Szár	Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		