

Garant**Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, Ø DC: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150860 80
GTIN	4045197087454
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

A forgácsterek 31,5-es méretig telibe köszörülve. A süllyesztőkúpot, valamint a kerületet hátraköszörülték és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Külső Ø	80 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,35 mm/ford,
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	25 mm
Teljes hossz L	200 mm
Morse-kúp MK	4
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 334
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		