

Garant**DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 x csap Ø D2: 20X13,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156120 20X13,5
GTIN	4045197087843
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő. A csap Ø az adott felhasználási célhoz igazodik: **f – finom** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. **m – közepes** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Csap Ø	13,5 mm
Furat minőséghez	m
Süllyesztő Ø	20 mm
Előfúrási Ø	13,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Vágóélek száma Z	3
Csavarméret	M12
Teljes hossz L	150 mm
Morse-kúp MK	2

Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel	25 mm
Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		