

Garant**Kézi sorjázó 90°, Külső Ø: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150400 25
GTIN	4045197087102
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Háromélű kúpsüllyesztő kézre álló műanyag markolattal. Kézkímélő, erős nyél különösen szívós és ütésálló polipropilénből. A speciális felületszerkezet következtében a **nyél nedves, olajos kézben sem csúszik**.

Figyelem:

Furatok tiszta sorjázására és süllyesztésére. Szereléshez különösen jól használható. További kézi sorjázókat lásd a 83. csoportban.

Műszaki leírás

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Teljes hossz	145 mm
Markolat hossza	110 mm
Külső Ø	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámananyag	HSS
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		