



Kisipari kompresszor, Típus: 450/90D



Rendelési adatok

Rendelés száma	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kéthengeres kompresszor közepes levegőszükséglethez egyszerű kezelhetőség mellett.

Tartalom:

Szűrő nyomáscsökkentő nyomásmérővel, gyorscsatlakozóval.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Szélesség	500 mm
Gyártó jelölése	450/90D
Hossz	1190 mm
Teljesítményfelvétel	2,4 kW
Súly	86 kg
Maximális töltőteljesítmény	330 l/min

Magasság	840 mm
Maximális nyomás (levegő)	10 bar
Maximális szívóteljesítmény	450 l/min
Nyomástartály térfogata	90 l
Termék fajtája	Kompresszor