

Garant**Kúpsüllyesztő, Form C 60°, TiAlN, Külső Ø Dc: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150845 10
GTIN	4045197364753
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.

Műszaki leírás

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,12 mm/ford,
Külső Ø	10 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 334

Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	90 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	43 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	25 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	38 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		