

## Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 32
GTIN	2050000965289
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

#### Figyelem:

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Névleges tartóerő	80 N
Maximális hőállóság	120 °C
Súly	32 g
Menet	M4 mm
Ø	32 mm
Magasság menettel	15 mm
Magasság	7 mm
Menetes persely	igen
Munkadarab felülete	horganyzott

Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

---

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------