

**Garant****Kúpsüllyesztő VHM 60°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150855 25
GTIN	4045197087386
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon **stabil konstrukció, speciális geometria maximális igénybevételre, rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.**

**Szerszámanyag:**

8 méret – VHM-ből.

10–25 méret – VHM fej a szárra forrasztva. DIN 344-C-hez hasonló felépítés.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	25 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Szártűrés	h9
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	6,3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	71 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	16 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		