

Garant

DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 18X10,5mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	156020 18X10,5
GTIN	4045197087775
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő. A csap Ø az adott felhasználási célhoz igazodik: **f** – **finom** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. **m** – **közepes** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Műszaki leírás

Furat minőséghez	f
Csavarméret	M10
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Süllyesztő Ø	18 mm
Előfúrási Ø	10,5 mm
Csap Ø	10,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	12,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel	22 mm

Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		