

## Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 80mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 80
GTIN	2050000965098
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

### Műszaki leírás

Maximális hőállóság	120 °C
Magasság	18 mm
Súly	485 g
Névleges tartóerő	600 N
Ø	80 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

