



Sűrített levegős vésőkalapács, Típus: P2531-H



Rendelési adatok

Rendelés száma	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Kézre álló **vésőkalapács** véséshez és vágáshoz.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Szerszámbefogó mérete	10,2 mm
Hossz	193 mm
Súly	1,5 kg
Max. vibráció EN szerint	11,5 m/s ²

Maximum levegőigény	402 l/min
Gyártó jelölése	P2531-H
Szerszámbefogó alakja	Hatszög
Ütésfrekvencia	50 Hz
Működési zajkibocsátás	100 dB(A)
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Vésőkalapács

Tartozék

Véső Méret 20X178 mm	079739 20X178
Véső Méret 3,2X178 mm	079739 3,2X178