

**Garant****DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 20X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156020 20X13
GTIN	4045197087799
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő. A csap Ø az adott felhasználási célhoz igazodik: **f** – **finom** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. **m** – **közepes** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

**Felhasználás:**

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Vágóélek száma Z	3
Furat minőséghez	f
Süllyesztő Ø	20 mm
Csavarméret	M12
Előfúrási Ø	13 mm
Csap Ø	13 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Lépcső magassága L <sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel	22 mm

Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		