



Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile®, Típus: 14010



Rendelési adatok

Rendelés száma	079551 14010
GTIN	616026140103
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek **beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással** és cserélhető **érintkező karral** az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat **gyors és egyszerű szerszámcsere**t tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi **csiszolószalag hűtés** növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat. **Dynafile®**, robusztus, univerzálisan használható karos csiszoló.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó. **Dynafile®**, 5 érintkező kar, felületmegmunkáló készlet, csiszolószalag méret 3 – 4, 6, 13×610mm, szállítókoffer.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-től külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Szalagszélesség	3 – 4; 6; 13 mm
Működési zajkibocsátás	77 dB(A)

Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	Dynaflex I Kit
Súly	1,4 kg
Maximum levegőigény	876 l/min
Szalaghossz	610 mm
Modellsorozat	Dynaflex
Leadott teljesítmény	379 W
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11216	079559 11216
Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11232	079559 11232
Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11218	079559 11218
Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11219	079559 11219
Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11213	079559 11213
Érintkező kar Dynaflex® típushoz Típus 11231	079559 11231