



## Sűrített levegős vésőkalapács, Típus: P2551



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Árucikk kategória	03R

### Leírás

**Kivitel:**

Kézre álló **vésőkalapács** véséshez és vágáshoz. Erős vibrációcsillapító tulajdonságokkal.

**Tartalom:**

A szükséges csatlakozó.

**Alkatrész:**

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Szerszámbe fogó mérete	12,7 mm
Szerszámbe fogó alakja	Négyszög
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Max. vibráció EN szerint	6,7 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	P2551
Ütésfrekvencia	40 Hz
Hossz	435 mm
Maximum levegőigény	480 l/min
Súly	2,95 kg

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Vésőkalapács

---

## Tartozék

Véső Méret 19X178 mm	079739 19X178
Véső Méret 35X178 mm	079739 35X178