

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 40mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085915 40
GTIN	2050000965296
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	8 mm
Magasság menettel	18 mm
Súly	60 g
Munkadarab felülete	horganyzott
Névleges tartóerő	125 N
Ø	40 mm
Menet	M5 mm
Menetes persely	igen
Maximális hőállóság	120 °C

Mágnesmag anyaga

Ferrit

Termék fajtája

Lapos rögzítőmágnes

TartozékBecsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos
Menet M5

085921 M5