



Gépi fűrészlap Kasto-hoz, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 450/10



Rendelési adatok

Rendelés száma	171650 450/10
GTIN	4045197347077
Árucikk kategória	16E

Leírás

Kivitel:

KOMET Bi-Metall – HSS-M3 foghegyek és rugósacél laphát. Nagy vágási teljesítményhez és előtoláshoz. Törésálló a legnagyobb biztonság érdekében a munkaállomásnál.

Figyelem:

Speciálisan Kasto gépekhez (befogó furatok 38 mm lapszélességtől excentrikusan elcsúsztatva). **Fontos:** A fűrészlapokhoz mellékelt használati utasításokat feltétlenül be kell tartani.

KOMET HSS-fűrészlapok: További kivitelek, pl. VP 7 (7° homlokszög, variofogazat) és P 13 (13° homlokszög – speciálisan rozsdamentes acélhoz) igény esetén rövid határidővel szállíthatók.

Fogazás: normál

Szélesség: 38 mm

Vastagság: 2 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Fogak / coll	10
Vastagság	2 mm
Befogó furat Ø	8,5 mm
Szélesség	38 mm
Hossz L	450 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	Ko-Bi3
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		