

bimos

Munka forgószék Neon, PU-hab, kerekekkel, alacsony, Szín: ORANGE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szinkron mechanika	igen

Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Gerincszlop megtámasztás (porckorong)	nem
Szék anyagának színe	fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Sorozat	Neon
Ülőfelület anyaga	PU hab
Háttámla magassága	570 mm
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Szabvány	DIN 68877
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Háttámla anyaga	PU hab
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Szalag színe	narancssárga
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék