

bimos

**Munka forgószék Neon, PU-hab, kerekekkel, alacsony, Szín: GREY****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Árucikk kategória	96J

**Leírás****Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

**Szabvány:****DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

**Műszaki leírás**

Ülőlap szélesség	470 mm
Szabvány	DIN 68877
Háttámla anyaga	PU hab

Sorozat	Neon
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong)	nem
Háttámla magassága	570 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Szék anyagának színe	fekete
Ülőfelület anyaga	PU hab
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Szinkron mechanika	igen
Szalag színe	szürke
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék