

bimos

Munka forgószék Neon, PU-hab, kerekekkel, alacsony, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülés magasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülés mélység állítással, háttámla magasság állítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Szék anyagának színe	fekete
Ülőfelület anyaga	PU hab

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla anyaga	PU hab
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla magassága	570 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szinkron mechanika	igen
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőlap szélesség	470 mm
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Sorozat	Neon
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong)	nem
Szalag színe	kék
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék