

bimos

Munka forgószék Neon, műbőr, kerekkel, alacsony, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülés magasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülés mélység állítással, háttámla magasság állítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható, olajjal és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal

Gerincoszlop megtámasztás	igen
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szinkron mechanika	igen
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap szélesség	470 mm
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Sorozat	Neon
Szabvány	DIN 68877
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla magassága	570 mm
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Szalag színe	kék
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék