

bimos

**Munka forgószék Neon, műbőr, kerekkel, alacsony, Szín: ORANGE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Árucikk kategória	96J

**Leírás****Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülés magasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülés mélység állítással, háttámla magasság állítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben. Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható, olajokkal és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

**Szabvány:****DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

**Műszaki leírás**

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal

Háttámla magassága	570 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Szabvány	DIN 68877
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap szélesség	470 mm
Sorozat	Neon
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szinkron mechanika	igen
Szalag színe	narancssárga
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék