

bimos

Munka forgószék Neon, szövet, kerekkel, alacsony, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülés magasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülés mélység állítással, háttámla magasság állítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes, strapabíró és szellőzik.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Gerincoszlop megtámasztás	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Ülőfelület anyaga	Szövet
Sorozat	Neon

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	570 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Szabvány	DIN 68877
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék anyagának színe	fekete
Szinkron mechanika	igen
Szalag színe	kék
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék