

bimos

Munka forgószék Neon, szövet, kerekekkel, alacsony, Szín: ORANGE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes, strapabíró és szellőzik.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Szinkron mechanika	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Szék anyagának színe	fekete

Ülőlap szélesség	470 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Háttámla magassága	570 mm
Szabvány	DIN 68877
Sorozat	Neon
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Ülőfelület anyaga	Szövet
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szalag színe	narancssárga
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék