

bimos

Munka forgószék Neon, Supertec, kerekkel, alacsony, Szín: GREY**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habszivacs előnyeit.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Magasságállítási módja	Magasságállító kar

Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Szinkron mechanika	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	570 mm
Sorozat	Neon
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőlap szélesség	470 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőfelület anyaga	Supertec
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Szék anyagának színe	fekete
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Szalag színe	szürke
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék