

bimos

**Munka forgószék Neon, Supertec, kerekkel, alacsony, Szín: BLUE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Árucikk kategória	96J

**Leírás****Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habszivacs előnyeit.

**Szabvány:****DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

**Műszaki leírás**

Gerincoszlop megtámasztás	igen
Váz kivitele	5 karú lábkereszt

Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Szék anyagának színe	fekete
Szinkron mechanika	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Háttámla magassága	570 mm
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Sorozat	Neon
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Ülőfelület anyaga	Supertec
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Szalag színe	kék
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék