

**HOLEX****Leszúró penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub>: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278005 32
GTIN	4062406380779
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

**Alkalmazható:**

Pengék a 278029 – 278036 sz. leszúró lapkákhoz

**Figyelem:**

A leszúró lapka rögzítése csak a 278008 sz. és 278009 sz. alaptartóval kombinálva lehetséges. A leszúró lapka cseréje kényelmesen csupán az alaptartó szorítólap első csavarjának meglazításával lehetséges.

**Figyelem:**

14 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

**Műszaki leírás**

Szélesség b <sub>2</sub>	2,6 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge