

**Beszűrő esztergakés, jobbos, Szárméret: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278015 20
GTIN	4062406381387
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	39 mm
Működő szélesség L_4	20 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	129 mm
Beszűrési szélesség w	3 mm
Beszűrési szélesség w	4 mm
Csavar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Beszűrési mélység t_{max}	21 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszűrés lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

