

**Beszúró esztergakés, jobbos, Szárméret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278017 16
GTIN	4062406381738
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Működő szélesség L_4	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L_1	30 mm
Csavar	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási mélység t_{max}	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

