


**Beszúró esztergakés, balos, Szárméret: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278018 20
GTIN	4062406381776
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm), 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

**Műszaki leírás**

Fejhossz $L_1$	30 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz $L$	120 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	12 mm
Csavar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Működő szélesség $L_4$	20 mm
Beszúrási szélesség $w$	3 mm
Beszúrási szélesség $w$	4 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

