


**Beszúró esztergakés, jobbos, Szárméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278017 25
GTIN	4062406381752
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	120 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Beszúrási mélység t _{max}	12 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

