

**HOLEX****Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278023 20
GTIN	4062406381639
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16,5 mm
t <sub>max</sub> belső megmunkálás	5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Csavar	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Középtolódás L <sub>3</sub>	8 mm
Hátrahúzott tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

