

**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278023 25
GTIN	4062406381646
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Műszaki leírás

t_{max} belső megmunkálás	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Teljes hossz L	200 mm
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Középtolódás L_3	12 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	50 mm
Csavar	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Szár Ø D_s	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetősége	igen
Termék fajtája	Furatkés

