

HOLEX**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278023 32
GTIN	4062406381653
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhöz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	60 mm
Csavar	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	30 mm
t _{max} belső megmunkálás	5 mm
Középtolódás L ₃	14,5 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetősége	igen
Termék fajtája	Furatkés

