

**Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278024 20
GTIN	4062406381660
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhöz.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Közélpeltolódás L ₃	8 mm
t _{max} belső megmunkálás	5 mm
Csavar	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	30 mm
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

