

**Le- / beszúró esztergalapka egyenes, HBG25, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278029 3
GTIN	4062406381790
Árucikk kategória	22D

Leírás**Alkalmazható:**

278005 és 278015 – 278056 sz. tartó.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,3 mm
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	3 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HBG25
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		