

HOLEX**Fúrótokmány radiális reteszeléssel Fém kivitel, Típus: 13-1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

- **Kulcs nélküli fúrótokmány automatikus radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
- **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, 6-szög kulcsos rásegítés.**
- **Jó körfutási pontosság.**
- **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**

Speciális befogóélek a kopás csökkentése érdekében.

Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	71,2 mm
Külső Ø	42 mm
Befogó	1/2-20 coll
Maximális gépteljesítmény	1100 W
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fúrófej hossza nyitva	64,5 mm
Típus	13-1/2
Radiális reteszelés	igen

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli