

Garant**Süllyesztő, csap nélkül, Süllyesztési Ø DC: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156520 33
GTIN	4045197088079
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Többélű, spirálhornyú süllyesztő homlokoldali furattal, különböző vezetőcsapok befogására. Csapörögzítés a süllyesztőben lévő csavarral.

Felhasználás:

A cserélhető vezetőcsappal **egy** süllyesztő **több** különböző méretű előfúrt furat süllyesztésére használható.

Figyelem:

A méretek DIN 912, 6912, 7984 és ISO 1207 csavarokra vonatkoznak. Megfelelő vezetőcsappal azonban egy süllyesztő más csavarméretekhez vagy lépcsős süllyesztéshez is használható. MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Csavarméret	M20
Süllyesztési Ø	33 mm
Furat Ø a	10 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Morse-kúp MK	3
Teljes hossz L	190 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 375
Szár	Morse kúp

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		