



Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile®, Típus: 15006



Rendelési adatok

Rendelés száma	079551 15006
GTIN	616026150065
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek **beállítható csiszolószalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással** és cserélhető **érintkező karral** az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolószalag burkolat **gyors és egyszerű szerszámcsere**t tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi **csiszolószalag hűtés** növeli a csiszolószalagok élettartamát. Állítható markolat. **Mini-Dynafile®II készlet**, kézre álló csiszoló kompakt és rugalmas könnyű felépítéssel. Állítható csiszolófej. Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. Csiszolószalag méretek 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó. **Mini-Dynafile®II**, 3 érintkező kar, csiszolószalag készlet, szállítókoszor.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-től külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkban találhatóak.

Műszaki leírás

Súly	0,8 kg
Modellsorozat	Mini- Dynafile II
Működési zajkibocsátás	81 dB(A)
Szalagszélesség	3–4; 6; 13; mm

Szalaghossz	305 mm
Leadott teljesítmény	295 W
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Maximum levegőigény	564 l/min
Gyártó jelölése	Mini-Dynaflex II Set
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Érintkező kar Mini-Dynaflex® II-höz Típus 15026	079562 15026
Érintkező kar Mini-Dynaflex® II-höz Típus 15030	079562 15030
Érintkező kar Mini-Dynaflex® II-höz Típus 15028	079562 15028