



Telepített gépsatu, Típus: 150M



Rendelési adatok

Rendelés száma	362175 150M
GTIN	4062406384081
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

Robusztus öntöttvas alaptest, edzett vezetópályák és alapfelület. Tisztító nyílások az alaptestben a jó forgácselvezetés érdekében. Kisebb az alkatrész elemelkedés az erő speciális kifejtése következtében.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

Tartalom:

2× rátétpofa, 2× előtétpofa 362181 sz. és 1× kézi hajtókar.

Opcionális tartozék:

362177 – 362183 sz. előtétpofák, 362190 sz. hajtókar, 362199 sz. alkatrész készlet. Rögzítés a 375300 sz. horonycsavarokkal és beigazítás a 375365 sz. horonycsapokkal.

Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal. Metrikus verzió – metrikus kivitelű csavarok és menet, meghajtó 6-szög = 19 mm.

Műszaki leírás

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Szorítóerő	36 kN
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC-HOLEX
Típus	Metrikus

L ₃	90,5 mm
Alaptest hossza a	427 mm
Pofamagasság C	44,5 mm
Kulcsnyílás SW	19 mm
Befogási tartomány b	0 - 232 mm
Pofaszélesség A	151 mm
Alaptest szélesség B	186 mm
Furattávolság f	98,4 mm
Alaptest magassága c +/- 0,012	73 mm
Gyorsállítás	nem
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Előtétpofa Standard Típus 150	362181 150
Alkatrész készlet 9 darabos Típus 9	362199 9