

**Garant****Csapos süllyesztő készlet, 6 darabos, kazettában, Típus: DM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156420 DM
GTIN	4045197087980
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

A leggyakoribb süllyesztőkből összeállítva **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 csavarokhoz**. Csapos süllyesztő 156020 **DM** = Átmenő furat minőségi foka **közepes**

**Tartalma:**

Süllyesztő Ø × csap Ø: 1-1 db 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11 méret

**Műszaki leírás**

Típus	DM
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Csúcsszög	180 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel

belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 18X11 mm	156020 18X11
DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 15X9 mm	156020 15X9
DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6