

Garant

DIN csapos süllyesztő magfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 × csap Ø D2: 6,5X2,9mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	156220 6,5X2,9
GTIN	4045197087904
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Háromélű, spirálhornyú süllyesztő menet-magfurathoz illeszkedő fix vezetőcsappal.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hornyos hengeres fejű csavarok süllyesztésére. A süllyesztő vezetőcsapja a menet-magfuratba illeszkedik.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Süllyesztő Ø	6,5 mm
Csavarméret	M3,5
Csap Ø	2,9 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Előfúrási Ø	2,9 mm
Szár Ø D _s	5 mm
Teljes hossz L	71 mm
Lépcső magassága L ₁ 1. lépcső letöréssel	14 mm
Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		