

Garant**Csapos süllyesztő készlet, 6 darabos, kazettában, Típus: K****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156420 K
GTIN	4045197087997
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

A leggyakoribb süllyesztőkből összeállítva **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 csavarokhoz**. Csapos süllyesztő 156220 **K** = magfurat

Tartalma:

Süllyesztő Ø × csap Ø: 1-1 db 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5 méret

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Típus	K
Bevonat	bevonat nélkül
Csúcsszög	180 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 373
Szár	Hengeres szár, h9-tel

belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksülylesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
DIN csapos sülylesztő magfurathoz Sülylesztő Ø D1 xcsap Ø D2 11X5 mm	156220 11X5