

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET06****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Fejhossz L ₁	33 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Középtolódás L ₃	4 mm
Középtolódás L ₃	6 mm

Közélpeltolódás L ₃	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR06
Kés ISO kódja	A1012K SCLCR06
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés