


Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo₅, Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085920 25
GTIN	2050000965210
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	25 mm
Névleges tartóerő	150 N
Magasság	7 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Súly	22 g
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

