



## Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 450/4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	171550 450/4
GTIN	4045197346957
Árucikk kategória	16E

### Leírás

#### Kivitel:

**KOMET Bi-Metall** – HSS-M3 foghegyek és rugósacél laphát. Nagy vágási teljesítményhez és előtoláshoz. Törésálló a legnagyobb biztonság érdekében a munkaállomásnál.

#### Figyelem:

**KOMET** HSS-fűrészlapok: További kivitelek, pl. VP 7 (7° homlokszög, variofogazat) és P 13 (13° homlokszög – speciálisan rozsdamentes acélhoz) igény esetén rövid határidővel szállíthatók.

Fogazás: normál

Szélesség: 38 mm

Vastagság: 2 mm

Befogó furat Ø: 10,5 mm

### Műszaki leírás

Fogak / coll	4
Vastagság	2 mm
Hossz L	450 mm
Befogó furat Ø	10,5 mm
Szélesség	38 mm
Fogazás	normál
Szerszámanyag	Ko-Bi3
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		