

**Garant****Süllyesztő, csap nélkül, Süllyesztési Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156520 40
GTIN	4045197088093
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Többélű, spirálhornyú süllyesztő homlokoldali furattal, különböző vezetőcsapok befogására. Csaprögzítés a süllyesztőben lévő csavarral.

**Felhasználás:**

A cserélhető vezetőcsappal **egy** süllyesztő **több** különböző méretű előfúrt furat süllyesztésére használható.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

A méretek DIN 912, 6912, 7984 és ISO 1207 csavarokra vonatkoznak. Megfelelő vezetőcsappal azonban egy süllyesztő más csavarméretekhez vagy lépcsős süllyesztéshez is használható.

**Műszaki leírás**

Furat Ø a	10 mm
Csavarméret	M24
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ford,
Süllyesztési Ø	40 mm
Morse-kúp MK	3
Teljes hossz L	190 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 375
Szár	Morse kúp

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		