



Testheveder H500 HVY1, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	098189 2
GTIN	13660681064896
Árucikk kategória	09A

Leírás

Kivitel:

Rugalmas DuraFlex® **kétpontos testhevederrel**, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárok. **L / XL méret. Rögzítési pontokkal** szerszámokhoz. Az új fejlesztésű H500 testhevederek anatómiailag és ergonómiailag formatervezett szellőző párnázattal rendelkeznek. A nagy mozgásszabadság és az intelligens funkciók nagy száma növelik a viselő **tartósan jó közérzetét**. Max. 140 kg. **H500 HVY1 testheveder** – testheveder tanúsított láthatósággal (EN ISO 20471 - 2). Combzár: Automatikus gyorszár (Cobra csat). Első szem: 2 x hevederpánt fül (mellső).

Szabvány:

EN 361

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Testheveder H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Gyártói méret	2
Súly	2,31 kg

Termék fajtája

Testheveder