

**Honeywell**  
**MILLER****Testheveder H500 IS5, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	098183 2
GTIN	3660681064820
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

Rugalmas DuraFlex® **kétpontos testhevederrel**, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárok. **L / XL méret. Rögzítési pontokkal** szerszámokhoz. Az új fejlesztésű H500 testhevederek anatómiailag és ergonómiailag formatervezett szellőző párnázattal rendelkeznek. A nagy mozgásszabadság és az intelligens funkciók nagy száma növelik a viselő **tartósan jó közérzetét**. Max. 140 kg. **H500 IS5 testheveder** – mellső zár: automatikus csat. Combcsat: csat. Első szem 2 x hevederpánt fül (mellső).

**Szabvány:**

EN 361

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	Testheveder H500 - IS5 MB 2LO
Gyártói méret	2
Súly	1,17 kg
Termék fajtája	Testheveder

