

Garant GRIDLINE

**Fiókbetét készlet, 26×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	950510 50/3
GTIN	4062406388836
Árucikk kategória	9GB

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

**Alkalmazható:**

Fiókok 26×24G.

**Tartalma:**

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 8 × 6×6/4 méret; 8 × 6×6/2 méret; 4 × 2×6/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 2 × A méret; 3 × C méret

**Műszaki leírás**

Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm

Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Anyag	Műanyag
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Magasság	25 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	24
Mélység	600 mm
Szélesség	650 mm
Súly	1,689 kg
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiókbetét

## Tartozék

Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus A	951275 A
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/2	951415 6X6/2